

Компания **Sansi testing (КНП)** один из ведущих производителей и экспортеров материалов, и оборудования для изготовления шлифов, и металлографии с 2002 года. **Sansi testing** и его сотрудники имеют многолетний опыт работы в области металлографии и материаловедении.

Компания не только продает продукты, она также предлагает полные технические решения для металлографического анализа.

Находясь в Китае, **Sansi testing** уделяет большое внимание международным продажам, на данный момент компания продаёт продукцию более чем в 40 стран, таких как Европа, США, Южная Корея и Юго-Восточная Азия, а теперь и в Россию.

## Смолы для холодной заливки

## 金相耗材 Metallographic consumables

## 上海馨标检测仪器制造有限公司

SHANGHAI XINBIAO TESTING MACHINE CO.LTD.



Наименование	Смола акриловая	Смола эпоксидная
Компонент А	Порошок 1кг	Порошок 2 кг
Компонент В	Жидкость 0,8 л	Жидкость 1кг
А:В (по весу)	10 : 8	10 : 5
Жизнеспособность	3 - 5 мин	2 - 4 мин
Время отверждения	10 - 15 мин	8 - 10 мин
Пик. температура	60°C	80°C

Возможна поставка смол для горячей запрессовки.



## Шлифовальная бумага (шкурка)

На выбор есть Шлифовальная бумага из карбида кремния и оксида алюминия, которые обладают хорошей водостойкостью, адгезией к основе и длительным сроком службы с однородными режущими характеристиками, что минимизирует искажение и деформацию образца.

1. Шкурка из карбида кремния на стандартной бумажной основе
2. Шкурка из карбида кремния на клеевой основе
3. Шкурка из оксида алюминия на стандартной бумажной основе
4. Шкурка из оксида алюминия на клеевой основе

Поставляем диаметром: 200мм; 250мм; 300мм

Шероховатость поверхности от 260 мкм до 5 мкм.

Упаковка 50 шт. или 100 шт.

## Держатель-клипса для образцов

Представлены различные варианты клипс, предназначенных для холодной и горячей заливки.

Клипсы выполнены из различных материалов пластика и металла.

Упаковка 100 шт или 1000 шт.



## Формы для заливки шлифов

Многоразовые формы имеют отделяемое дно, из которых легко извлекается шлиф после отверждения.

Выполнены из пластика или тефлона

Упаковка по 10 шт. (пластиковые и силиконовые)

Упаковка по 1 шт. (тефлоновые)



## Алмазные суспензии на водной основе

Предназначены для полировки шлифов и поставляются как поликристаллические (PD-W), так и монокристаллические (MD-W).

Монокристаллические алмазные суспензии на водной основе, используемая для полировки большинства материалов. А поликристаллические суспензии обеспечивает более высокую скорость полировки при одинаковой зернистости с монокристаллическими.

Размер гранул от 0,25 мкм до 9 мкм.

Упаковка 500 мл.

